

ILLUSTRATION	DESCRIPTION	PAR	€	Remises		RÉF.	
				Qté	%		
	Velcro Le fameux ruban blanc aux innombrables petits "crochets", qui adhère à toutes les surfaces lanugineuses. Largeur du ruban : 2 cm.	Blanc	5 mt	4,00	3	8%	599VT
			10 mt	6,00	3	8%	599VD
			25 mt	12,00	3	8%	599V
	Support pour velcro. Ruban auto-adhésif en tissu lanugineux, complément de base du velcro. Largeur du ruban : 2 cm.	Blanc	5 mt	4,00	3	8%	599BT
			10 mt	6,00	3	8%	599BD
		Marron	5 mt	4,00	3	8%	599BMT
			10 mt	6,00	3	8%	599BMD
			25 mt	12,00	3	8%	599BM
	Coins auto-adhésifs en velcro pour exposer les échantillons à angle de baguettes. Larg. 10 mm. Au dos des gros échantillons il est préférable d'appliquer 2 coins.	Noir	500	18,00	3	8%	599C

	Élégant présentoir d'échantillons de contrecollés. En bois de couleur cerise.	Longueur cm 20 (pour 120 échantillons)	22,00	3	6%	CR120
		Longueur cm 30 (pour 180 échantillons)	23,00	3	6%	CR180
		Longueur cm 40 (pour 240 échantillons)	24,00	3	6%	CR240
Intercalaires servant à classer les échantillons par groupes de types et couleurs.			2,00	3	10%	CR8

	Présentoir d'échantillons de contrecollés. Panneau équipé de 20 pochettes horizontales dans lesquelles on peut enfiler 20 échantillons. Dans le cas où ceux-ci sont plus nombreux, on peut disposer côte à côte plusieurs présentoirs. Le panneau peut être suspendu au mur par un simple clou.	5,20	3	10%	MD1
	Modèle de comptoir. Pour avoir les échantillons toujours à portée de la main. Il comprend : une base carrée de 20 cm de côté, un support vertical pivotant sur la base et 2 panneaux, un pour chaque face, fixés par du velcro sur les deux côtés opposés du support vertical, permettant ainsi l'exposition de 40 échantillons.	29,00	3	10%	MD6

Système d'exposition des échantillons à angle

Constitué par un ou plusieurs panneaux dotés de rangées binaires de trous dans lesquels sont insérés les supports qui soutiennent les échantillons. La distance entre une paire de trous et la suivante est de 16 mm. Les attaches, en plastique transparent, peuvent être insérées et désinsérées dans les trous manuellement, sans aucun outil. Les panneaux sont disponibles dans une large gamme de combinaisons :

- > Panneaux adaptés à des échantillons à angle de petite taille (max 15 cm de côté) ou bien pour de grands échantillons (max 25 cm de côté)
- > Panneaux d'une hauteur de 120 cm ou bien de 145 cm
- > Panneaux qui contiennent une rangée d'échantillons, 2 rangées, 3 rangées
- > Panneaux de couleur cerise ou bien de couleur crème.

Les panneaux sont en lamintex et d'une épaisseur de 18 mm avec des bords en ABS. Ils peuvent être unis l'un à l'autre grâce à un simple système d'accrochage.

Pour pendre les panneaux et les accrocher à la paroi nous conseillons d'utiliser une barre métallique prévue normalement pour accrocher les armoires en cuisine (réf. 307).

Avantages du système : les échantillons sont parfaitement alignés et ne pendent pas d'un côté ; la distance entre un échantillon et le suivant est réglable selon la largeur de la baguette ; il est possible de modifier rapidement la disposition des échantillons ; l'exposition ordonnée des échantillons donne un aspect clair et professionnel au magasin.

Vidéo démonstrative sur le site de la Rinaldin.



DESCRIPTION	PAR	€	Remises		RÉF.			
			Qté	%				
Panneaux adaptés à des échantillons qui ont un côté de 15 cm (comme les échantillons fournis par Rinaldin)	cm 120 haut	larg.cm 23 1 rangée	cerise crème	23	3	6%	1201C 1201B	
				25				1202C 1202B
				28				
cm 145 haut	larg.cm 23 1 rangée	cerise crème	24	3	6%	1451C 1451B		
			28				1452C 1452B	
			31					
cm 120 haut	larg.cm 69 3 rangées	cerise crème	31	6	10%	1453C 1453B		
			23				3201C 3201B	
			28					
cm 145 haut	larg.cm 33 1 rangée	cerise crème	25	12	13%	3451C 3451B		
			28				3452C 3452B	
			30					

	Attaches en plastique transparent pour accrocher les échantillons à angle. On peut les insérer ou enlever manuellement sans aucun outil.	pour échantillons à feuillure basse	100 pces	10	5	10%	AC8
		pour échantillons à feuillure haute	100 pces	13	10	20%	AC9
	Tampons en bois Ø mm 8 pour fixer les panneaux, longueur mm 40. On doit les insérer dans les trous prévus le long du bord des panneaux.		60 pces	2,00	3	8%	ERM5
	Barre métallique pour accrocher les panneaux. Longueur 3 mètres. Il s'agit de la même barre utilisée normalement en cuisine pour accrocher les armoires.		8,40 au m	5 barres	10%	307	
	Vis pour fixer la barre métallique à l'arrière des panneaux		100 pces	1,00	3	8%	TS3916C
	Vis mm 40, épaisseur mm 4,5 pour fixer la barre mét. au mur. On doit les insérer dans les trous de la barre métallique (environ 1 vis tous les 20 cm).		100 pces	4,90	3	8%	AS6C
	Tampons plastique pour vis illustrées au-dessus		100 pces	3,30	3	8%	AS7C

